

VELA OFTALMOLOGI BASIC+

Lämplig för ögonundersökningar där stillasittande och stabil patient är viktigt. Elektrisk höjreglering.

I vårt sortiment har vi några artiklar som vi inte tillverkar själva. **Vela** är en dansk tillverkare av kvalitetsstolar, som funnits sedan 1935.

Vela Oftalmologi Basic är en stabil och säker patientstol med centrallåsta hjul. Låsningen av hjulen går att nås runt hela stolen.

Stolen är särskilt lämplig för exempelvis synundersökning, mammografi eller andra situationer där enkel förflyttning och höjreglering, en stabil låsning av stolens position samt god sittkomfort är avgörande.

Höjreglering

Elektrisk höjreglering 44-64 cm via handkontroll. Hållare för handkontrollen finns på båda armstöd. Batteriindikator ingår.

Säte

47x47 cm.



Fakta

Artikelnummer: 70033
Höjd 44-64 cm
Säte 47x47 cm
Chassi 55x55 cm.
Ryggstödet 38x30 cm
Armstödsdyna 8x26 cm
Max användarvikt 160 kg

Underredet

Det stabila underredet har centralbroms som kan nås runt hela stolen. Chassits storlek 55x55 cm.



Ryggstöd

38x30 cm.

Armstöd

Armstöden som kan regleras i höjd är även nedfällbara. Storlek på dynor 8x26 cm.

Fotstöd

Till Velas stolar med artikelnummer 70030 till 70038 kan man också köpa ett **fotstöd** att vila fötterna på. Fotstödet är uppfällbart.



Rengöring/desinfektion

Alla stolar från VELA är designade så att de uppfyller alla sjukvårdens högt ställda krav på rengöring och desinfektion. För optimal hygien är alla ytor enkla att torka/desinficera, även stolens undersida. Ryggstöden har en list som förhindrar att smuts ansamlas. Stolarnas design med rengöringsvänliga ytor utan veck gör det enkelt att hålla stolen ren och desinficerad. Alla delar på stolarna tål desinfektion med t ex alkohol eller klor vid rekommenderade koncentrationer och blandningsförhållanden.

Konstläder

Flertalet färger tillgängliga för samma pris. Konstlädret Compound uppfyller alla sjukvårdens höga rengöringskrav, det tål medel med 70-85% alkohol samt klordesinfektion (aktivt klor vid 1000-1200 ppm). Efter desinfektion, avtorka med kallt, rent vatten. Samtidigt har Compound en snygg yta som inte blir hal eller svettig att sitta på vid långtidsarbete.

